

GSS-Safe - GSS Afstandsbeugel 300



1 STUK IN COMBINATIE MET GSS BEUGEL

DOEL

- Te gebruiken in combinatie met de GSS-Beugel 3007 en het koppelbuisje , om de paal naar buiten te brengen zodat er veilig een dak-oversteek kan gemaakt worden aan een plat dak. Ook de dakrand kan nu veilig afgewerkt worden. (buitenmuur: vaak isolatieplaat afgewerkt met crepi of façade opgetrokken nadat het plat dak werd afgewerkt)

TECHNISCHE GEGEVENS

- Machinaal bewerkt gegalvaniseerd plaatstaal 4mm.
- 2 vleugelmoeren M8 op 2 slotbouten M8.
- Buisje 1" galva met borgbout M6.

GEGEVENS VERPAKKING

Artikelnummer	Aantal per verpakking	Gewicht	Lengte	Breedte	Hoogte
GSS3017	1 stuks	1,2 kg	0,25 m	0,075 m	0,15 m
Koppelbuisje	1 stuks	1,2 kg	0,2 m	0,05 m	0,04 m

GSS-Safe - GSS Afstandsbeugel 300

GEBRUIK

Monteer de GSS-Beugel (artikel 3007) aan de afstandsbeugel. Let op: bovenzijde van de ene beugel hoort aan de bovenzijde van de andere.

Draai de vleugelmoeren 1 cm los. Schuif de 2 vleugel-uitsparingen van de GSS-Beugel over de vleugelbouten, schuif hem zo ver mogelijk naar onder en draai de vleugelmoeren goed vast.

Verwijder eerst de veiligheidspaal en plaats nu het geheel op de 2 overgebleven naar voor stekende plaatjes. Schuif nu het kop-pelbuisje zo ver als mogelijk doorheen de 2 gaten van de afstandsbeugel en de 2 openingen van de plaatjes.



OPGELET!

Steek het verhoogbuisje volledig doorheen boven- en onder plaatje tot de bout op de afstandsbeugel rust.

Bij alle werkzaamheden is de arbeider verplicht zich te voorzien in zijn PBM.
 Draag een veiligheidsharnas wanneer er een risico bestaat om van het gebouw te vallen!

Om de zijdelingse krachten op te vangen is het een verplichting om de planken aan de beugels vast te schroeven.
 De leuning kan pas als veilig beschouwd worden als alle planken bevestigd zijn en vastgeschroefd aan de paal-beugels.
 Ook de planken moeten op de hoeken aan elkaar gezet worden met de hoekverbinder en telkens 3 schroeven.

Kijk naar onze demofilm per artikel: [Artikel 3017 GSS-Afstandsbeugel](#).

De afstandsbeugel is steeds herbruikbaar.